

HOLEX**Anzugsbolzen Haas-Mikron R 3 / 45° mit Bohrung und Passung abgedichtet, passend für Steilkegel: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	308680 40
GTIN	4045197701008
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Beschreibung:**

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Hinweis:

Abgedichtet – mit O-Ring.

Den jeweils passenden Spanschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.

Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.

Technische Beschreibung

maximales Anzugsdrehmoment	50 Nm
Gewinde M	M16
Gesamtlänge L	57 mm
Bund-Ø D	23 mm
L ₁	32 mm
Kopf-Ø D ₁	15 mm

passend für Steilkegel mit Farbcode	SK 40
passend für Steilkegel	40
Schlüsselweite	19 mm
Anzugsbolzen-Norm	MAS 403
Produktart	Anzugsbolzen

Zubehör

Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308825 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40