

**Garant****Zentrierbohrer HSS-E R mit Fläche, unbeschichtet, Nenn-Ø DC k12: 1,6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	111450 1,6
GTIN	4045197000705
Artikelklasse	11A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen, spiralgenutet.  
Merkmale des Radius-Zentrierbohrers Form R: Siehe Nr. 111350.

**Technische Beschreibung**

s – 0,1	3,25 mm
für Werkstück-Ø	10 – 15 mm
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	1,6 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/U
Schafttoleranz	h7
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Gesamtlänge L	35,5 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 333
Typ	R
Toleranz Nenn-Ø	k12
Senkwinkel mit Radius	60 Grad

Schneidrichtung	rechts
Schaft	Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Zentrierbohrer

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	45 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	10 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	8 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	25 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		