

Garant**Linksgewinde Durchgangs-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF:
M4,5X0,35****Bestelldaten**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 130001 M4,5X0,35 |
| GTIN | 4062406000554 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: MF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Toleranzklasse: ISO 1 4H
Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
Toleranzklasse: ISO 2 6H
Gewindesteigung: 0,35 mm
Gesamtlänge L: 70 mm
Schaft-Ø D_s: 6 mm
Schaft-Vierkant □: 4,9 mm
Kernloch-Ø: 4,15 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|---------|
| Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm |
| Gewindesteigung | 0,35 mm |
| Kernloch-Ø | 4,15 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Schaft-Ø D _s | 6 mm |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Schneidstoff | HSS E |
| Gewinde-Ø | 4,5 mm |
| Anzahl Spannuten | 3 |
| Gesamtlänge L | 70 mm |
| Toleranzklasse | ISO 1 4H |
| Toleranzklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranzklasse | ISO 2 6H |
| Toleranzklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranzklasse | 6H +0,05 |
| Toleranzklasse | 6H +0,10 |
| Toleranzklasse | 6H +0,20 |
| Toleranzklasse | ISO 3 6G |
| Toleranzklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranzklasse | 7H |
| Toleranzklasse | 7HX |
| Toleranzklasse | 7G |
| Toleranzklasse | 7GX |
| Gewindetiefe | 13,5 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 3 |
| Gewindeart | MF-LH |
| Gewindegröße | M4,5×0,35 |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Gewinde-Norm | DIN 13 |
| Anschnittform | B |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch |
| Schneidrichtung | links |

| | |
|---------------------------|---|
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |