

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M12X0,35****Bestelldaten**

Bestellnummer	130000 M12X0,35
GTIN	4045197998149
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 2

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	36 mm
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H

Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gesamtlänge L	110 mm
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	11,65 mm
Schaft-Vierkant □	7 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Gewinde-Ø	12 mm
Gewindesteigung	0,35 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M12×0,35
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer