

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M49X0,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130000 M49X0,5
GTIN	4045197000798
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G

Toleranzklasse	7GX
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	49 mm
Schaft-Vierkant □	32 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Gewindetiefe	147 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Schaft-Ø D _s	40 mm
Kernloch-Ø	48,5 mm
Gewindesteigung	0,5 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M49×0,5
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer