

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M10X1,25****Bestelldaten**

Bestellnummer	130005 M10X1,25
GTIN	4062406004415
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 3

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

**Technische Beschreibung**

Gewindesteigung	1,25 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Gewinde-Ø	10 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant □	8 mm
Norm	DIN 371
Gesamtlänge L	100 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX

Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewindetiefe	30 mm
Kernloch-Ø	8,75 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M10×1,25
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer