


Garant
**Fräs-Wendeschneidplatte XOMT060310ZZER, für Hochvorschubfräser,
HB4420, Typ: S**

Bestelldaten

Bestellnummer	212852 S
GTIN	4045197625731
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Hinweis:

 Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

 Programmierradius bei $a_{p \max}$: 2 mm

 Vorschub f_z pro Zahn: 0,4 mm

Plattenstärke S: 3.18 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,4 mm
Typ	S
Eckenradius	1 mm
Plattenstärke S	3.18 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XOMT060310ZZER
Sorte	HB4420

Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,6 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1 mm
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Beschichtung	PVD
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Inconel	geeignet	30 m/min	S
nass maximal	geeignet		