

Garant
Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M23X1,5

Bestelldaten

Bestellnummer	130005 M23X1,5
GTIN	4062406005399
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G

Toleranzklasse	7GX
Gewindetiefe	69 mm
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	23 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Kernloch-Ø	21,5 mm
Schaft-Ø D _s	18 mm
Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	160 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M23×1,5
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer