

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M39X0,75****Bestelldaten**

Bestellnummer	130005 M39X0,75
GTIN	4062406006617
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	0,75 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX

Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewinde-Ø	39 mm
Anzahl Spannuten	4
Gesamtlänge L	200 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Schaft-Vierkant □	24 mm
Gewindetiefe	117 mm
Kernloch-Ø	38,25 mm
Norm	DIN 376
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M39×0,75
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer