

**Garant****Linksgewinde Durchgangs-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M13X0,75****Bestelldaten**

Bestellnummer	130006 M13X0,75
GTIN	4062406008154
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: MF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Toleranzklasse: ISO 1 4H  
Toleranzklasse: ISO 1X 4HX  
Toleranzklasse: ISO 2 6H  
Gewindesteigung: 0,75 mm  
Gesamtlänge L: 110 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Schaft-Vierkant □: 9 mm  
Kernloch-Ø: 12,25 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	39 mm
Gewindesteigung	0,75 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Anzahl Spannuten	3
Anzahl Schneiden Z	3
Toleranzklasse	ISO 1 4H

Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	110 mm
Gewinde-Ø	13 mm
Kernloch-Ø	12,25 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	MF-LH
Gewindegröße	M13×0,75
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung

Farbring

ohne

Produktart

Gewindebohrer