

**Garant**
**Linksgewinde Durchgangs-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M36X4**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130001 M36X4
GTIN	4062406002879
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: M-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Toleranzklasse: ISO 1 4H  
 Toleranzklasse: ISO 1X 4HX  
 Toleranzklasse: ISO 2 6H  
 Gewindesteigung: 4 mm  
 Gesamtlänge L: 200 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
 Schaft-Vierkant □: 22 mm  
 Kernloch-Ø: 32 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	108 mm
Anzahl Spannuten	4
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H

Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Schaft-Vierkant □	22 mm
Gewinde-Ø	36 mm
Gewindesteigung	4 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	32 mm
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	M-LH
Gewindegröße	M36×4
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links

Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer