

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M18X1,25****Bestelldaten**

Bestellnummer	130010 M18X1,25
GTIN	4062406012137
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 2

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	1,25 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G

Toleranzklasse	7GX
Gewindetiefe	45 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	16,75 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	18 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	14 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M18×1,25
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer