

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M24X1,25****Bestelldaten**

Bestellnummer	130005 M24X1,25
GTIN	4062406005450
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	24 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G

Toleranzklasse	7GX
Gewindetiefe	72 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Norm	DIN 376
Anzahl Spannuten	3
Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	22,75 mm
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	160 mm
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Schaft-Ø D _s	18 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M24×1,25
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer