

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M38X0,75****Bestelldaten**

Bestellnummer	130005 M38X0,75
GTIN	4062406006532
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Gewindesteigung	0,75 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	38 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G

Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Schaft-Vierkant □	24 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	200 mm
Kernloch-Ø	37,25 mm
Gewindetiefe	114 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M38×0,75
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer