

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M50X0,35

Bestelldaten

Bestellnummer	130010 M50X0,35
GTIN	4062406014346
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	125 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G

Toleranzklasse	7GX
Schaft-Vierkant □	32 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	49,65 mm
Gewindesteigung	0,35 mm
Gewinde-Ø	50 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	40 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M50×0,35
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer