

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M32X1,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130005 M32X1,5
GTIN	4062406006082
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	20 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kernloch-Ø	30,5 mm
Gewindetiefe	96 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G

Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewinde-Ø	32 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M32×1,5
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer