

**Garant**
**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M28X0,35**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130010 M28X0,35
GTIN	4062406012915
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Vierkant □	16 mm
Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	27,65 mm
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	70 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05

Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewinde-Ø	28 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Gewindesteigung	0,35 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M28×0,35
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer