

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M49X0,75****Bestelldaten**

Bestellnummer	130005 M49X0,75
GTIN	4062406007157
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	147 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G

Toleranzklasse	7GX
Anzahl Schneiden Z	4
Anzahl Spannuten	4
Gesamtlänge L	250 mm
Gewinde-Ø	49 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Schaft-Vierkant □	32 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	48,25 mm
Gewindesteigung	0,75 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M49×0,75
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer