

Garant
Linksgewinde Durchgangs-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M3,5X0,35

Bestelldaten

Bestellnummer	130006 M3,5X0,35
GTIN	4062406007638
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 3
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: MF-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Toleranzklasse: ISO 1 4H
 Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
 Toleranzklasse: ISO 2 6H
 Gewindesteigung: 0,35 mm
 Gesamtlänge L: 56 mm
 Schaft-Ø D_s: 4 mm
 Schaft-Vierkant □: 3 mm
 Kernloch-Ø: 3,15 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	3 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	3,5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	4 mm
Gewindesteigung	0,35 mm

Kernloch-Ø	3,15 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gesamtlänge L	56 mm
Gewindetiefe	10,5 mm
Norm	DIN 371
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	MF-LH
Gewindegröße	M3,5×0,35
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung

Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer