

Garant
Linksgewinde Durchgangs-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M23X0,75

Bestelldaten

Bestellnummer	130006 M23X0,75
GTIN	4062406008949
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: MF-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Toleranzklasse: ISO 1 4H
 Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
 Toleranzklasse: ISO 2 6H
 Gewindesteigung: 0,75 mm
 Gesamtlänge L: 160 mm
 Schaft-Ø D_s: 18 mm
 Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
 Kernloch-Ø: 22,25 mm

Technische Beschreibung

Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10

Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindetiefe	69 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Kernloch-Ø	22,25 mm
Gewindesteigung	0,75 mm
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	23 mm
Schaft-Ø D _s	18 mm
Gewindeart	MF-LH
Gewindegröße	M23×0,75
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung

Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer