

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M2X0,2****Bestelldaten**

Bestellnummer	130010 M2X0,2
GTIN	4062406011062
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 25

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	2,8 mm
Kernloch-Ø	1,8 mm
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Schneidstoff	HSS E
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G

Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 371
Gewindetiefe	5 mm
Gewinde-Ø	2 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Gewindesteigung	0,2 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M2×0,2
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer