

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF:
M3,5X0,35****Bestelldaten**

Bestellnummer	130011 M3,5X0,35
GTIN	4062406014803
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: MF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Toleranzklasse: ISO 1 4H
Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
Toleranzklasse: ISO 2 6H
Gewindesteigung: 0,35 mm
Gesamtlänge L: 56 mm
Schaft-Ø D_s: 4 mm
Schaft-Vierkant □: 3 mm
Kernloch-Ø: 3,15 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	0,35 mm
Kernloch-Ø	3,15 mm
Schaft-Vierkant □	3 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gesamtlänge L	56 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	4 mm
Norm	DIN 371
Anzahl Spannuten	3
Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	3,5 mm
Gewindetiefe	8,75 mm
Gewindeart	MF-LH
Gewindegröße	M3,5×0,35
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links

Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer