

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M26X1,25****Bestelldaten**

Bestellnummer	130010 M26X1,25
GTIN	4062406012786
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	26 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Anzahl Spannuten	4
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	24,75 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20

Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewindetiefe	65 mm
Schaft-Ø D _s	18 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	1,25 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M26×1,25
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer