

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M46X0,75****Bestelldaten**

Bestellnummer	130010 M46X0,75
GTIN	4062406014193
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	36 mm
Gewindetiefe	115 mm
Kernloch-Ø	45,25 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G

Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewindesteigung	0,75 mm
Anzahl Spannuten	4
Norm	DIN 376
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Gewinde-Ø	46 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M46×0,75
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer