

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M20X2,5

Bestelldaten

Bestellnummer	130016 M20X2,5
GTIN	4062406023140
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 2
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: M-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Toleranzklasse: ISO 1 4H
 Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
 Toleranzklasse: ISO 2 6H
 Gewindesteigung: 2,5 mm
 Gesamtlänge L: 140 mm
 Schaft-Ø D_s: 16 mm
 Schaft-Vierkant □: 12 mm
 Kernloch-Ø: 17,5 mm

Technische Beschreibung

Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10

Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Norm	DIN 376
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	17,5 mm
Gewindesteigung	2,5 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Gewindetiefe	50 mm
Gewinde-Ø	20 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	12 mm
Gewindeart	M-LH
Gewindegröße	M20×2,5
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung

Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer