

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M36X0,5****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 130016 M36X0,5 |
| GTIN          | 4062406024321  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: MF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Toleranzklasse: ISO 1 4H  
Toleranzklasse: ISO 1X 4HX  
Toleranzklasse: ISO 2 6H  
Gewindesteigung: 0,5 mm  
Gesamtlänge L: 200 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schaft-Vierkant □: 22 mm  
Kernloch-Ø: 35,5 mm

**Technische Beschreibung**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Gewindesteigung   | 0,5 mm  |
| Schaft-Vierkant □ | 22 mm   |
| Norm              | DIN 376 |
| Schneidstoff      | HSS E   |
| Kernloch-Ø        | 35,5 mm |
| Gewindetiefe      | 90 mm   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl Schneiden Z         | 4   |
| Gewinde-Ø                  | 36 mm   |
| Toleranzklasse             | ISO 1 4H  |
| Toleranzklasse             | ISO 1X 4HX  |
| Toleranzklasse             | ISO 2 6H  |
| Toleranzklasse             | ISO 2X 6HX  |
| Toleranzklasse             | 6H +0,05  |
| Toleranzklasse             | 6H +0,10  |
| Toleranzklasse             | 6H +0,20  |
| Toleranzklasse             | ISO 3 6G  |
| Toleranzklasse             | ISO 3X 6GX  |
| Toleranzklasse             | 7H  |
| Toleranzklasse             | 7HX   |
| Toleranzklasse             | 7G  |
| Toleranzklasse             | 7GX   |
| Anzahl Spannuten           | 4   |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>    | 28 mm   |
| Gesamtlänge L              | 200 mm  |
| Gewindeart                 | MF-LH   |
| Gewindegröße               | M36×0,5   |
| Beschichtung               | TiN   |
| Flankenwinkel              | 60 Grad   |
| Gewinde-Norm               | DIN 13  |
| Anschnittform              | C   |
| Schaft                     | Zylinderschaft mit h9                                     |
| Innenkühlung               | nein  |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch                                   |
| Schneidrichtung            | links   |
| Art des Gewindewerkzeuges  | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |

|            |               |
|------------|---------------|
| Farbring   | ohne          |
| Produktart | Gewindebohrer |