

Garant

Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M58X1



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 130021 M58X1 |
| GTIN | 4062406027766 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: MF-LH
 Schneidstoff: HSS
 Norm: DIN 2184
 Toleranzklasse: ISO 1 4H
 Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
 Toleranzklasse: ISO 2 6H
 Gewindesteigung: 1 mm
 Gesamtlänge L: 160 mm
 Schaft-Ø D_s: 45 mm
 Schaft-Vierkant □: 35 mm
 Kernloch-Ø: 57 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|--------|
| Anzahl Spannuten | 6 |
| Gesamtlänge L | 160 mm |
| Schneidstoff | HSS |
| Schaft-Ø D _s | 45 mm |
| Kernloch-Ø | 57 mm |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Gewindetiefe | 87 mm |
| Gewinde-Ø | 58 mm |
| Toleranzklasse | ISO 1 4H |
| Toleranzklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranzklasse | ISO 2 6H |
| Toleranzklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranzklasse | 6H +0,05 |
| Toleranzklasse | 6H +0,10 |
| Toleranzklasse | 6H +0,20 |
| Toleranzklasse | ISO 3 6G |
| Toleranzklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranzklasse | 7H |
| Toleranzklasse | 7HX |
| Toleranzklasse | 7G |
| Toleranzklasse | 7GX |
| Norm | DIN 2184 |
| Anzahl Schneiden Z | 6 |
| Gewindesteigung | 1 mm |
| Schaft-Vierkant □ | 35 mm |
| Gewindeart | MF-LH |
| Gewindegröße | M58×1 |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Gewinde-Norm | DIN 13 |
| Anschnittform | C |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Durchgangsloch |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Schneidrichtung | links |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |