

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M20X0,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130015 M20X0,5
GTIN	4062406019471
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 2

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX

Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewindesteigung	0,5 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	20 mm
Schaft-Vierkant □	12 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Gewindetiefe	50 mm
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	19,5 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M20×0,5
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer