

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M2,2X0,2

Bestelldaten

Bestellnummer	130015 M2,2X0,2
GTIN	4062406018313
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 91 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 25

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Norm	DIN 371
Kernloch-Ø	2 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H

Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewinde-Ø	2,2 mm
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Ø D _s	2,8 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Gewindetiefe	5,5 mm
Gewindesteigung	0,2 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M2,2×0,2
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer