

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M2X0,4****Bestelldaten**

Bestellnummer	130015 M2X0,4
GTIN	4062406018306
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 25

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	1,6 mm
Gewindetiefe	5 mm
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 371
Gesamtlänge L	45 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	2,8 mm
Gewinde-Ø	2 mm
Schneidstoff	HSS E
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX

Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewindesteigung	0,4 mm
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M2×0,4
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer