

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M42X0,75****Bestelldaten**

Bestellnummer	130015 M42X0,75
GTIN	4062406021177
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	0,75 mm
Gewindetiefe	105 mm
Schaft-Vierkant □	24 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	32 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10

Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Kernloch-Ø	41,25 mm
Norm	DIN 376
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	42 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M42×0,75
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer