

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M6X0,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130015 M6X0,5
GTIN	4062406018559
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 3

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	6 mm
Gewindetiefe	15 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	6 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G

Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	0,5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	5,5 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Norm	DIN 371
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M6×0,5
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer