

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M1,6X0,25

Bestelldaten

Bestellnummer	130015 M1,6X0,25
GTIN	4062406018221
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 91 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 25

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Norm	DIN 371
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	2
Kernloch-Ø	1,35 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX

Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Schaft-Ø D _s	2,5 mm
Gewinde-Ø	1,6 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Gewindesteigung	0,25 mm
Anzahl Spannuten	2
Gewindetiefe	4 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M1,6×0,25
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer