

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M15X1,25****Bestelldaten**

Bestellnummer	130015 M15X1,25
GTIN	4062406019105
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 2

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	37,5 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	13,75 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10

Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewinde-Ø	15 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M15×1,25
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer