

**Garant**
**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2-14**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130030 2-14
GTIN	4062406036430
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNS  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gänge pro Zoll: 14  
 Gewinde-Ø: 50,8 mm  
 Gesamtlänge L: 250 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Schaft-Vierkant □: 32 mm  
 Kernloch-Ø: 49,25 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	49,25 mm
Schaft-Vierkant □	32 mm
Gänge pro Zoll	14
Norm	DIN 376
Gewindetiefe	101,6 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Gewinde-Ø	50,8 mm

Gewindesteigung	1,814 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	2-14 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer