

Garant
**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 11/16-24**

Bestelldaten

Bestellnummer	130031 11/16-24
GTIN	4062406037338
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 2
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNEF-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 24
 Gewinde-Ø: 17,462 mm
 Gesamtlänge L: 125 mm
 Schaft-Ø D_s: 14 mm
 Schaft-Vierkant □: 11 mm
 Kernloch-Ø: 16,6 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	34,92 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Gewinde-Ø	17,462 mm
Schaft-Ø D _s	14 mm
Anzahl Spannuten	3
Gesamtlänge L	125 mm
Anzahl Schneiden Z	3

Gänge pro Zoll	24
Gewindesteigung	1,058 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	16,6 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	11/16-24 UNEF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer