

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M39X1,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130015 M39X1,5
GTIN	4062406021009
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	39 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindetiefe	97,5 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindesteigung	1,5 mm
Schaft-Vierkant □	24 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Kernloch-Ø	37,5 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M39×1,5
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer