

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M35X2****Bestelldaten**

Bestellnummer	130015 M35X2
GTIN	4062406020712
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: MF
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Toleranzklasse: ISO 1 4H
Toleranzklasse: ISO 1X 4HX
Toleranzklasse: ISO 2 6H
Gewindesteigung: 2 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 28 mm
Schaft-Vierkant □: 22 mm
Kernloch-Ø: 33 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	22 mm
Gewindetiefe	87,5 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	33 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	35 mm

Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	2 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L	200 mm
Schaft-Ø D _s	28 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M35×2
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung

Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer