

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 1.7/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 1.7/16-20
GTIN	4062406038090
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 36,512 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 28 mm
Schaft-Vierkant □: 22 mm
Kernloch-Ø: 35,32 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	73 mm
Gewinde-Ø	36,512 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Kernloch-Ø	35,32 mm
Schaft-Vierkant □	22 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindesteigung	1,27 mm

Gänge pro Zoll	20
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D _s	28 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.7/16-20 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer