

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 1.1/8-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 1.1/8-14
GTIN	4062406037789
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 14
Gewinde-Ø: 28,575 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 22 mm
Schaft-Vierkant □: 18 mm
Kernloch-Ø: 27 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	22 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Gänge pro Zoll	14
Gewinde-Ø	28,575 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	27 mm

Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindetiefe	57,15 mm
Anzahl Spannuten	4
Schaft-Vierkant □	18 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.1/8-14 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer