

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M51X0,75

Bestelldaten

Bestellnummer	130015 M51X0,75
GTIN	4062406021634
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	32 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G

Toleranzklasse	7GX
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D _s	40 mm
Kernloch-Ø	50,25 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	51 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindetiefe	127,5 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Gewindesteigung	0,75 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M51×0,75
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer