

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 3/8-36****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 3/8-36
GTIN	4062406036942
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 36
Gewinde-Ø: 9,525 mm
Gesamtlänge L: 100 mm
Schaft-Ø D_s: 10 mm
Schaft-Vierkant □: 8 mm
Kernloch-Ø: 8,9 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	3
Schaft-Ø D _s	10 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindetiefe	28,59 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gewinde-Ø	9,525 mm
Gänge pro Zoll	36

Gewindesteigung	0,706 mm
Norm	DIN 371
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	8 mm
Kernloch-Ø	8,9 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	3/8-36 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer