

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,  
Typ: 1.1/2-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 1.1/2-18
GTIN	4062406038168
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNEF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 18  
Gewinde-Ø: 38,1 mm  
Gesamtlänge L: 200 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Schaft-Vierkant □: 24 mm  
Kernloch-Ø: 36,9 mm

**Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	36,9 mm
Schaft-Vierkant □	24 mm
Gewindetiefe	76,2 mm
Gänge pro Zoll	18
Anzahl Schneiden Z	4
Anzahl Spannuten	4
Gewindesteigung	1,411 mm

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	200 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	38,1 mm
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	1.1/2-18 UNEF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer