

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3/4-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130030 3/4-12
GTIN	4062406035198
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 12  
Gewinde-Ø: 19,05 mm  
Gesamtlänge L: 125 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Schaft-Vierkant □: 11 mm  
Kernloch-Ø: 17 mm

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	125 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Gänge pro Zoll	12
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Gewinde-Ø	19,05 mm
Norm	DIN 376

Gewindesteigung	2,117 mm
Gewindetiefe	38,1 mm
Kernloch-Ø	17 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindeart	UN
Gewindegröße	3/4-12 UN
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer