

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 5/8-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 5/8-20
GTIN	4062406037277
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 15,875 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 12 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 14,67 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	14,67 mm
Gewindesteigung	1,27 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D _s	12 mm
Gewinde-Ø	15,88 mm
Gänge pro Zoll	20

Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Anzahl Spannuten	3
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindetiefe	47,64 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	5/8-20 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer