

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 9/16-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 9/16-16
GTIN	4062406037222
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-Ø: 14,288 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 11 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 12,8 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	11 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gänge pro Zoll	16
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	14,29 mm

Gewindetiefe	57,16 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Kernloch-Ø	12,8 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	1,588 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	9/16-16 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer