

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: NO.1-64****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 NO.1-64
GTIN	4062406036492
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 25
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 64
Gewinde-Ø: 1,854 mm
Gesamtlänge L: 45 mm
Schaft-Ø D_s: 2,8 mm
Schaft-Vierkant □: 2,1 mm
Kernloch-Ø: 1,5 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	2
Anzahl Spannuten	2
Gesamtlänge L	45 mm
Kernloch-Ø	1,5 mm
Gewindesteigung	0,399 mm
Norm	DIN 371

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Schaft-Ø D _s	2,8 mm
Gewinde-Ø	1,85 mm
Gewindetiefe	5,55 mm
Gänge pro Zoll	64
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	1-64 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer