

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.7/16-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130035 1.7/16-16
GTIN	4062406040352
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-Ø: 36,512 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 28 mm
Schaft-Vierkant □: 22 mm
Kernloch-Ø: 35 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	73 mm
Kernloch-Ø	35 mm
Schaft-Vierkant □	22 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	28 mm
Gewinde-Ø	36,512 mm
Anzahl Spannuten	4

Gänge pro Zoll	16
Norm	DIN 376
Gewindesteigung	1,588 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	UN
Gewindegröße	1.7/16-16 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer