

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/16-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130030 7/16-14
GTIN	4062406034849
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 2

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNC

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 14

Gewinde-Ø: 11,112 mm

Gesamtlänge L: 110 mm

Schaft-Ø D_s: 9 mm

Schaft-Vierkant □: 7 mm

Kernloch-Ø: 9,3 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindetiefe	33,33 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	11,11 mm

Norm	DIN 376
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	7 mm
Kernloch-Ø	9,3 mm
Schaft-Ø D _s	9 mm
Gänge pro Zoll	14
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	7/16-14 UNC
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer