

Garant
Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/8-16

Bestelldaten

Bestellnummer	130035 1.3/8-16
GTIN	4062406040277
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 16
 Gewinde-Ø: 34,925 mm
 Gesamtlänge L: 200 mm
 Schaft-Ø D_s: 28 mm
 Schaft-Vierkant □: 22 mm
 Kernloch-Ø: 33,4 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Kernloch-Ø	33,4 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Anzahl Spannuten	4
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	200 mm
Gänge pro Zoll	16
Gewindetiefe	69,85 mm

Gewinde-Ø	34,925 mm
Schaft-Ø D _s	28 mm
Schaft-Vierkant □	22 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UN
Gewindegröße	1.3/8-16 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer